

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 060408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7120-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	252064 HB7120-1
GTIN	4045197820167
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

WN.G 060408 HB7120-1 Sorte: HB7120-1

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 4 mm

Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 80 - 260 m/min

**Technische Beschreibung**

Vorschub $f$	0,1 - 0,5 mm/U
Spanbrecher	VM
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 4 mm
Sorte	HB7120-1
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	80 - 260 m/min
Hauptanwendung	M

Eckenradius	0,8 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 060408
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen