

Garant

Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T304, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7120-1



Bestelldaten

Bestellnummer	260058 HB7120-1
GTIN	4045197817129
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CC.T 09T304 HB7120-1 Sorte: HB7120-1

Spanbrecher: VS

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 2,5 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 90 - 290 m/min

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 290 m/min
Hauptanwendung	M
Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Spanbrecher	VS
Schnitttiefe a_p	0,2 - 2,5 mm

Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	HB7120-1
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T304
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen