

Garant
Schrumpffutter Form ADB, BT 40 A = 120, Spann-Ø D1: 10mm

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 303425 10 |
| GTIN | 4045197468017 |
| Artikelklasse | 31A |

Beschreibung
Ausführung:

- Integrierte Längenverstellung der Werkzeuge, Verstellweg 10 mm (ab Ø 6).
- Gr. 3–5 für HM, ab Gr. 6 für HSS und HM.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Toleranz h6.

Norm:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308806, Schrumpfverlängerung Nr. 302410 – 302417, Schrumpfgeräte 354210 – 354400.

Technische Beschreibung

| | |
|------------------------|---------------|
| Auskraglänge A-Maß | 120 mm |
| Spann-Ø D ₁ | 10 mm |
| Ø D ₂ | 24 mm |
| Außen-Ø D | 32 mm |
| Aufnahme | BT 40 A = 120 |
| Aufnahme-Norm | JIS B6339 |
| Aufnahme-Norm | ISO 7388-2 |
| Form | ADB |

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min ⁻¹ |
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm |
| Zerspanungsstrategie | HSC |
| Zerspanungsstrategie | HPC |
| Produktart | Schrumpffutter |

Zubehör

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Kühleinheit Typ CU1 | 354215 CU1 |
| Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40 | 308760 40 |
| Kühladapter lang4,5° für Spann-Ø 9,1-12 mm | 354236 9,1-12 |
| Anzugsbolzen Hurco 90° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40 | 308806 40 |
| Anzugsbolzen Hurco 45° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40 | 308802 40 |
| Werkzeuggrundaufnahmefür SK für SK-Kegelschaft 40 | 354225 40 |
| Kühladapter kurz4,5° für Spann-Ø 9,1-12 mm | 354235 9,1-12 |
| Unterbauschränk | 354290 |
| Anzugsbolzen Hurco 45° mit 4 mm Bohrung und Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40 | 308801 40 |
| Schrumpfgerät Typ SU1 | 354210 SU1 |
| Anzugsbolzen 60°abgedichtet passend für Steilkegel 40 | 308785 40 |
| Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40 | 308790 40 |
| Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40 | 308765 40 |
| Wechselscheibe für SpuleSU1 für Spann-Ø 6-12 mm | 354240 6-12 |
| Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40 | 308795 40 |