



## Anzugsbolzen 45° abgedichtet, ohne Bohrung, passend für Steilkegel: 40



### Bestelldaten

Bestellnummer	308760 40
GTIN	4045197151087
Artikelklasse	32Z

### Beschreibung

#### Beschreibung:

Der Werkzeughalter wird über den Anzugsbolzen vom Spanngreifer der Spindel fest in die Spindel gezogen. Anzugsbolzen gibt es in verschiedenen Ausführungen. Sie stellen ein wichtiges Bindeglied zwischen Maschine und Werkzeug. Die Anforderungen an Genauigkeit, Festigkeit und Zuverlässigkeit von Anzugsbolzen sind hoch.

#### Verwendung:

Für Werkzeuge mit Steilkegelschaft **JIS B 6339** (MAS-BT) / **ISO 7388-2**.

#### Hinweis:

**Abgedichtet** – mit O-Ring.

Den jeweils passenden Spannschlüssel und Schlüsselweiten finden Sie im eShop.

Bei Montage des AB auf korrektes Anzugsmoment achten.

### Technische Beschreibung

Gewinde M	M16
passend für Steilkegel mit Farbcode	SK 40
L <sub>1</sub>	35 mm
Gesamtlänge L	60 mm
passend für Steilkegel	40
maximales Anzugsdrehmoment	50 Nm
Kopf-Ø D <sub>1</sub>	15 mm

Bund-Ø D	23 mm
Schlüsselweite	19 mm
Bohrungseigenschaft	ohne Bohrung
Anzugsbolzen-Norm	MAS 403
Produktart	Anzugsbolzen

## Zubehör

Spannschlüssel für AnzugsbolzenDIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 40	308820 40
Spannschlüssel für AnzugsbolzenISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 40	308835 40
Spannschlüssel für AnzugsbolzenDIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 40	308825 40