

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter**Selbstspannendes Hochleistungs-Bohrfutter, Typ: 160/18****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 341000 160/18 |
| GTIN | 4045197308368 |
| Artikelklasse | 33A |

Beschreibung**Ausführung:**

Hochleistungs-Dreibacken-Bohrfutter in Präzisionsausführung. Hohe Rundlaufgenauigkeit, schlüssellos, selbstspannend, hohe Spannkraft. Leichtes Lösen von Hand. Verschleißteile gehärtet und austauschbar.

Verwendung:

Auf Hand- und Ständerbohrmaschinen, Fräsmaschinen, Drehmaschinen zum Aufstecken auf Einsteckschäfte Nr. 342300 – 342850 oder direkt auf Maschinenspindel.

Norm:**DIN 238****Technische Beschreibung**

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Bohrkopflänge geöffnet | 95,5 mm |
| Bohrkopflänge geschlossen | 109 mm |
| Typ | 160/18 |
| größter Bohrfutterkegel-Ø | 17,431 mm |
| Spannbereich | 3 - 16 mm |
| Bohrfutterkegel | B 18 verkürzt |
| Außen-Ø | 56 mm |
| Produktart | Bohrfutter schlüssellos |

