



## Gewindebohrer-Verlängerung mit Innenkühlung, Typ: 10L



### Bestelldaten

Bestellnummer	338450 10L
GTIN	4045197603654
Artikelklasse	32H

### Beschreibung

#### Ausführung:

- **Lange bzw. überlange Version.**
- **Das vordere Ende der Verlängerung ist als Spannzange ausgebildet. Durch handfestes Anziehen der gerändelten Spannmutter wird die Spannzange mit dem Gewindebohrer geklemmt.**
- **Die Drehmoment-Übertragung erfolgt über den Vierkant.**
- **Das hintere Ende der Verlängerung entspricht DIN, sodass die Verlängerung in Gewindebohrer-Schnellwechsel-Einsätzen oder Gewindebohrer-ER-Spannzangen mit Vierkant aufgenommen werden kann.**

Mit innerer Kühlmittelzufuhr.

#### Verwendung:

Zum Gewindeschneiden an unzugänglichen Stellen, wie z.B. an tieferliegenden Aussparungen, Absätzen, Störkanten an Vorrichtungen, extrem tief liegenden Innengewinden oder unmittelbar an Gusswänden.

#### Hinweis:

Alternative Sechskant-Spannzange zur Fixierung des Gewindebohrers auf Anfrage erhältlich.

### Technische Beschreibung

Verlängerung $K_2$	9 mm
für Gewinde-Nenn- $\varnothing d_1$ DIN 374/376	M16
Verlängerung $L_3$	230 mm
Verlängerung $L_2$	90 mm
für Einspannlänge $l_1$	36 mm
Verlängerung $\varnothing D_4$	18 mm

für Gewinde-Schaft- $\varnothing$ d <sub>2</sub>	12 mm
für Vierkant K <sub>1</sub>	9 mm
Verlängerung $\varnothing$ D <sub>3</sub>	12 mm
Produktart	Verlängerung