

**Papierabdeckband-Set, BreitexLänge (mmxm): 50X50****Bestelldaten**

Bestellnummer	083645 50X50
GTIN	4005801208538
Artikelklasse	08M

**Beschreibung****Ausführung:**

Das **tesakrepp® 4329** ist ein **schwach gekrepptes** dünnes und **flexibles Papierabdeckband**, besitzt eine hohe Nassschliffestigkeit und gute **Lack- und Füllerhaltung**. Des Weiteren ist es auch geeignet für allgemeine **Abdeck- und Lackierarbeiten** bei Temperaturbelastungen bis 70 °C.

**Hinweis:**

Die angegebene Mindesthaltbarkeit von tesa® Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.

**Technische Beschreibung**

Breite	50 mm
Herstellerbezeichnung	tesakrepp® 4329
Stärke	0,13 mm
Farbe	gelblich
Länge	50 m

Dehnungsfähigkeit	10 %
Liner vorhanden	nein
Anzahl Klebebänder	6
Zugfestigkeit	0,33 N/mm
Klebmasse	Naturkautschuk
temperaturbeständig bis	70 °C
Lager Luftfeuchtigkeit	50 - 70 %
Lagertemperatur	15 - 35 °C
Besonderheit	handeinreißbar
Besonderheit	repulpierbar
Besonderheit	beschriftbar
Trägermaterial	Papier
Klebkraft auf Stahl	0,28 N/mm
Anwendung	Abdekarbeiten
Klebebandart	einseitig
Produktart	Klebeband