



Anzugsbolzen Hurco 90° mit Passung abgedichtet, passend für Steilkegel: 40



Bestelldaten

Bestellnummer	308806 40
GTIN	4045197644640
Artikelklasse	32Z

Beschreibung

Beschreibung:

Der Werkzeughalter wird über den Anzugsbolzen vom Spanngreifer der Spindel fest in die Spindel gezogen. Anzugsbolzen gibt es in verschiedenen Ausführungen. Sie stellen ein wichtiges Bindeglied zwischen Maschine und Werkzeug. Die Anforderungen an Genauigkeit, Festigkeit und Zuverlässigkeit von Anzugsbolzen sind hoch.

Verwendung:

Für Werkzeuge mit Steilkegelschaft **DIN 69871 / ISO 7388-1**.

Hinweis:

Abgedichtet – mit O-Ring.

Den jeweils passenden Spanschlüssel und Schlüsselweiten finden Sie im eShop.

Bei Montage des AB auf korrektes Anzugsmoment achten.

Anzugsbolzen-Norm: MAS 403

Bund-Ø D: 23 mm

Kopf-Ø D₁: 15 mm

Gesamtlänge L: 57,15 mm

L₁: 32 mm

Gewinde M: M16

maximales Anzugsdrehmoment: 50 N·m

Technische Beschreibung

passend für Steilkegel	40
Gewinde M	M16
L ₁	32 mm

Bund-Ø D	23 mm
passend für Steilkegel mit Farbcode	SK 40
Gesamtlänge L	57,15 mm
maximales Anzugsdrehmoment	50 N·m
Kopf-Ø D ₁	15 mm
Schlüsselweite	19 mm
Anzugsbolzen-Norm	MAS 403
Produktart	Anzugsbolzen

Zubehör

Spannschlüssel für Anzugsbolzen DIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 40	308825 40
Spannschlüssel für Anzugsbolzen DIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 40	308820 40
Drehmomenteinsatz für Anzugsbolzen nach DIN 69872 passend für Steilkegel-Größe 40	308810 40