



## Mitlaufende Drehbankspitze 60°, Morsekegel: 4



### Bestelldaten

Bestellnummer	320660 4
GTIN	4019208014258
Artikelklasse	35R

### Beschreibung

#### Ausführung:

- **Körper und Laufspitze sind gehärtet.**
- **Laufspitze durchgehärtet, mehrfaches Nachschleifen möglich.**
- **Präzise Wälzlager für hohe Rundlaufgenauigkeit.**
- **Wartungsfrei durch Dauerschmierung.**
- **Spezialabdichtung verhindert das Eindringen von Schmutz und Kühlflüssigkeit.**
- **Spitzenwinkel 60°.**

#### Beschreibung:

Zentrierspitzen dienen hauptsächlich bei Drehmaschinen zur Unterstützung von langen und schlanken Werkstücken, da bei diesen Werkstücken sonst die Gefahr besteht, dass es zur Durchbiegung oder zum Umherschlag durch die herrschenden Kräfte kommt.

Die Zentrierspitze wird mit einem Morsekegel befestigt. Das Werkstück wird in das Spannfutter gespannt und mit einem Zentrierbohrer eine Senkung eingebracht. Nach dem Umspannen wird dann die Zentrierspitze eingelassen.

#### Verwendung:

Für alle Arten von Drehmaschinen, zum Schrappen und Feindreihen gleich gut geeignet.

Gehäuse-Ø D: 68,5 mm

Nutzlänge B: 102,5 mm

größter Spitzen-Ø 60° A: 32 mm

maximaler Rundlauffehler: 0,005 mm

für Werkstückgewicht: 800 kg

### Technische Beschreibung

größter Spitzen-Ø 60° A	32 mm
-------------------------	-------

Gehäuse-Ø D	68,5 mm
Nutzlänge B	102,5 mm
Morsekegel	MK4
maximaler Rundlauffehler	0,005 mm
für Werkstückgewicht	800 kg
Produktart	Zentrierspitze