

Garant

**Messerkopfaufnahme schwingungsgedämpft, konisch, HSK-A 100 A = 300,
Dorn-Ø d1: 32 mm**



Bestelldaten

Bestellnummer	306711 32
GTIN	4045197821881
Artikelklasse	31A

Beschreibung

Ausführung:

- Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlageflächen am Bund geschliffen.
- Mit Balluffchip-Bohrung.
- Vergrößerte Bund-Auflagefläche.

Schwingungsgedämpfte Ausführung, Aufnahme mit schwingungsgedämpftem Kern.

Vorteil:

Deutlich geringere Vibrationsneigung! Erhebliche Steigerung des Vorschubs!

Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube und Mitnehmerstein.

Sonderzubehör:

Spezialschlüssel Nr. 309840, Kühlmittelrohr Nr. 309880.

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage.

Außen-Ø D: 80 mm

Ø D₂: 78 mm

Fräsdornlänge L₄: 24 mm

Technische Beschreibung

Ø D ₂	78 mm
Dorn-Ø d ₁	32 mm
Außen-Ø D	80 mm

Fräsdornlänge L ₄	24 mm
Aufnahme	HSK-A 100 A = 300
Norm	DIN 6357
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Aufnahme-Norm	DIN 69882-3
Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 8000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 6 μm
Zerspanungsstrategie	HPC
Schwingung	gedämpft
Produktart	Messerkopfaufnahme

Zubehör

Spezialschlüssel für Dorn-Ø 32 mm	309840 32
-----------------------------------	-----------