



Vierbacken-Drehfutter Stahl Kurzkegelaufnahme, DIN 702-3, Außen-Ø A / Kegel: 160/5 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	312700 160/5
GTIN	4019208026664
Artikelklasse	36R

Beschreibung

Ausführung:

- **Planspiralring gesenkgeschmiedet, gewuchtet und gehärtet.**
- **Flanken der Spirale und Gewindeflanken der Backen sind geschliffen.**
- **Hohe Rundlaufgenauigkeit.**

Gesenkgeschmiedet, dadurch lange Lebensdauer und **für Maschinen mit hohen Drehzahlen geeignet.**

Verwendung:

Für Spindelköpfe DIN 55027 mit Stehbolzen und Bundmuttern. Das Drehfutter wird jeweils ohne Zwischenflansch direkt auf dem Spindelkopf aufgenommen.

Norm:

DIN 702-3.

Werkstoff:

Stahl

Lieferumfang:

1 Satz = 4 gehärtete Bohrbacken, nach außen abgestuft.

1 Satz = 4 gehärtete Drehbacken, nach innen abgestuft.

1 Spanschlüssel und entsprechend der Futterausführung Befestigungsschrauben oder -bolzen.

Sonderzubehör:

Ersatz- und Zusatzbacken siehe Nr. 314100 – 315300. Späneschutz siehe Nr. 312800.

Hinweis:

DIN 702-3 entspricht der alten Norm DIN 55027.

Farbcode für Zubehör: RöhM Planspiral-Drehfutter und Backen

Durchlass E: 42 mm

Höhe ohne Backen H₁: 66 mm
 Höhe mit Backen H₂: 92 mm
 Anzahl Stehbolzen: 4
 Größe der Stehbolzen: M10
 Zentrierkegel-Ø B: 82,575 mm

Technische Beschreibung

Höhe mit Backen H ₂	92 mm
Außen-Ø A	160 mm
Gewicht	8,5 kg
Kegelgröße	5
maximale Drehzahl	4600 min ⁻¹
Höhe ohne Backen H ₁	66 mm
Anzahl Stehbolzen	4
Größe der Stehbolzen	M10
Zentrierkegel-Ø B	82,575 mm
Durchlass E	42 mm
Schlüsselvierkant K	10 mm
Norm	DIN 702-3
Material	Stahl
Farbcode für Zubehör	Röhm Planspiral- Drehfutter und Backen
Produktart	Planspiralfutter

Zubehör

Grundbacken-Set 4-teilig, gehärtet für Futter-Typ 160 mm	314030 160
Grundbacken-Set 4-teilig, gehärtet für Futter-Typ 160 mm	314100 160
Blockbacken-Set 4-teilig, weich für Futter-Typ 160 mm	314700 160
Blockbacken-Set 4-teilig, weich für Futter-Typ 160 mm	314630 160

Bohrbacken-Set 4-teilig, hart für Futter-Typ 160

315100 160