



Vierbacken-Drehfutter Guss zylindrische Zentrieraufnahme, DIN 702-4, Außen-Ø A: 160 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	312000 160
GTIN	4019208025926
Artikelklasse	36R

Beschreibung

Ausführung:

- **Planspiralring gesenkgeschmiedet, gewuchtet und gehärtet.**
- **Flanken der Spirale und Gewindeflanken der Backen sind geschliffen.**
- **Hohe Rundlaufgenauigkeit.**

Verwendung:

Für Maschinenspindeln mit zylindrischer Zentrieraufnahme oder zur Aufnahme mittels Flansch. Rohflansche Nr. 317000 müssen immer zuerst auf die Maschine und dann auf das Drehfutter angepasst werden.

Norm:

DIN 702-4.

Werkstoff:

Guss

Lieferumfang:

1 Satz = 4 gehärtete Bohrbacken, nach außen abgestuft.

1 Satz = 4 gehärtete Drehbacken, nach innen abgestuft.

1 Spannschlüssel und entsprechend der Futterausführung Befestigungsschrauben oder -bolzen.

Sonderzubehör:

Ersatz- und Zusatzbacken siehe Nr. 314100 – 315300. Späneschutz siehe Nr. 312800.

Hinweis:

DIN 702-4 entspricht der alten Norm DIN 6350-1.

Farbcode für Zubehör: RöhM Planspiral-Drehfutter und Backen

Durchlass E: 42 mm

Höhe ohne Backen H₁: 65 mm

Höhe mit Backen H₂: 91 mm
 Zentrier-Ø B: 125 mm
 Zentriertiefe C: 4 mm
 Schlüsselvierkant K: 10 mm

Technische Beschreibung

Höhe mit Backen H ₂	91 mm
Zentriertiefe C	4 mm
maximale Drehzahl	3600 min ⁻¹
Durchlass E	42 mm
Höhe ohne Backen H ₁	65 mm
Gewicht	8,2 kg
Schlüsselvierkant K	10 mm
Zentrier-Ø B	125 mm
Außen-Ø A	160 mm
Norm	DIN 702-4
Material	Guss
Farbcode für Zubehör	Röhm Planspiral- Drehfutter und Backen
Produktart	Planspiralfutter

Zubehör

Grundbacken-Set 4-teilig, gehärtet für Futter-Typ 160 mm	314030 160
Blockbacken-Set 4-teilig, weich für Futter-Typ 160 mm	314630 160
Bohrbacken-Set 4-teilig, hart für Futter-Typ 160	315100 160
Grundbacken-Set 4-teilig, gehärtet für Futter-Typ 160 mm	314100 160
Blockbacken-Set 4-teilig, weich für Futter-Typ 160 mm	314700 160