




Fließbohrer Flach (ohne Kragen), für Gewinde M: M8



Bestelldaten

Bestellnummer	082735 M8
GTIN	2050001740274
Artikelklasse	04D

Beschreibung

Ausführung:

Hartmetall Fließbohrer zur Fertigung von Kernlöchern als Vorbereitung zur Gewindeformung.

Beschreibung:

Der Fließbohrer erzeugt über die HM-Polygonkontur Reibungswärme, die metallische Werkstoffe aller Art plastifiziert. Dadurch können innerhalb von wenigen Sekunden geschlossene Durchzüge in mehrfacher Ausgangsmaterialstärke spanlos gefertigt werden.

Vorteil:

- **Hohe Kosten- und Zeitersparnis gegenüber konventionellen Verfahren (z.B. Einziehmutter).**
- **Spanlos, ohne Abfall; Ersetzt Niet-, Schweiß- und Pressmutter.**
- **Solide Grundlage für Gewinde mit hohen Auszugskräften.**
- **Für alle gängigen Materialstärken und Gewindegrößen (Gewinde nach DIN 13).**

Technische Beschreibung

maximale Materialstärke	5,9 mm
empfohlene Drehzahl	2200 min ⁻¹
Kernloch-Ø	7,3 mm

empfohlene Antriebsleistung	1,3 kW
für Gewinde M	M8
Schaft-Ø	8 mm
Produktart	Fließbohrer