

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150604, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7120-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	250760 HB7120-1
GTIN	4045197819796
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DN.G 150604 HB7120-1 Sorte: HB7120-1

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 5 mm

Vorschub f : 0,2 - 0,5 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 260 m/min

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Eckenradius	0,4 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Hauptanwendung	M
Spanbrecher	VM

Sorte	HB7120-1
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 260 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150604
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen