

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150608, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7120-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	250762 HB7120-1
GTIN	4045197819819
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DN.G 150608 HB7120-1 Sorte: HB7120-1
Spanbrecher: VM
Toleranz: M
Schnitttiefe a_p : 0,5 - 5 mm
Vorschub f : 0,2 - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 260 m/min

Technische Beschreibung

Spanbrecher	VM
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Schnittbedingung	kontinuierlich
Hauptanwendung	M
Sorte	HB7120-1
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 260 m/min

Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150608
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen