



Doppelschleifmaschine DS mit Absaugung, 400 V, Typ: DS12/250A



Bestelldaten

Bestellnummer	077514 DS12/250A
GTIN	2050001674128
Artikelklasse	03S

Beschreibung

Ausführung:

Doppelschleifmaschine mit im Ständer integrierter Absaugung. Schleifstaub wird durch einen Wasserfilter und nachgeschaltete Kunststoffvorfilter und -nachfilter wirkungsvoll abgeschieden. **Lieferung ohne Schleifscheiben.**

Hinweis:

Passende Schleifscheiben finden Sie ab Nr. 596100.

Leistungsaufnahme: 730 W

maximale Drehzahl: 1450 min⁻¹

Schleifscheiben-Ø D: 250 mm

Schleifscheibenbreite T: 32 mm

Schleifscheibenbohrungs-Ø H: 51 mm

Fördervolumen Absaugung: 6 m³/min

Technische Beschreibung

Leistungsaufnahme	730 W
Fördervolumen Absaugung	6 m ³ /min

Gewicht	115 kg
maximale Drehzahl	1450 min ⁻¹
Herstellerbezeichnung	DS12/250A
Schleifscheibenbreite T	32 mm
Schleifscheibenbohrungs-Ø H	51 mm
Schleifscheiben-Ø D	250 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Doppelschleifmaschine

Zubehör

Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ NK60	596510 NK60
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ EK60	596400 EK60
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ C800	596350 C800
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ EK80	596350 EK80
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ SC80	596510 SC80
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ EK60	596510 EK60
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ NK60	596350 NK60
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ SC80	596400 SC80
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ EK80	596510 EK80
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ SC80	596350 SC80
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ NK36	596350 NK36
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ EK60	596350 EK60
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ NK36	596510 NK36
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ NK60	596400 NK60