

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7120-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	250156 HB7120-1
GTIN	4045197819611
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CN.G 120404 HB7120-1 Sorte: HB7120-1

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 4 mmVorschub f : 0,2 - 0,5 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 260 m/min**Technische Beschreibung**

Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Sorte	HB7120-1
Hauptanwendung	M
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Eckenradius	0,4 mm
Spanbrecher	VM

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 260 m/min
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120404
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen