



## Kraftspannfutter, HSK-A 100, Ø D1: 32mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	305528 32
GTIN	4045197547026
Artikelklasse	32A

### Beschreibung

#### Ausführung:

- Geringe Reibung durch Nadellager.
- Mit Antikorrosionsbeschichtung geschützt.
- Staub- und wasserdicht.
- Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
- Sehr hohe Spannkraft steigert die Standzeit und verbessert die Oberfläche.
- Spannkraft bis 900 Nm.

#### Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

#### Lieferumfang:

Inklusive Spannmutter.

#### Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Spannzangen Nr. 309566 – 309570 bzw. Nr. 309575 – 309576.

### Technische Beschreibung

Spann-Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Auskraglänge A-Maß	135 mm
passender Hakenschlüssel Nr. 628400	68 / 75
Spannzangenaußen-Ø D	66 mm
Spannkraft bis	900 Nm

Aufnahme	HSK-A 100
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 15000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 5 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Kraftspannfutter

## Zubehör

Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 6 mm	309570 6
Hakenschlüssel mit Nase für Muttern-Außen-Ø 68/75 mm	628400 68/75
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 20 mm	309570 20
HSK-Kühlmittelrohr für HSK 32	309880 32
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 12 mm	309570 12
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 10 mm	309570 10
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 18 mm	309570 18
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 8 mm	309570 8
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 16 mm	309570 16
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 25 mm	309570 25