



## Winkelschleifer Classic, Typ: 72211100



### Bestelldaten

Bestellnummer	077151 72211100
GTIN	4014586853123
Artikelklasse	03F

### Beschreibung

#### Ausführung:

- **FEIN High-Power-Motor mit enormer Durchzugskraft für hohe Abtragleistung.**
- **Selbstanlaufsperr nach Stromunterbrechung.**
- **Hinterer Handgriff in 4 Positionen drehbar.**
- **Verschleißfreies, elektrisches Bremssystem EBS stoppt die Maschine in weniger als 3 Sekunden.**
- **FEIN Schnellspannsystem QuickIN für schnellen, einfachen und zuverlässigen Scheibenwechsel ohne Werkzeug.**

#### Funktion:

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit  $\varnothing < 12$  mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

#### Lieferumfang:

Inklusive Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannsatz.

Herstellerbezeichnung: WSB 25-230X

Leistungsaufnahme: 2500 W

maximale Drehzahl: 6.600 min<sup>-1</sup>

maximaler Scheiben- $\varnothing$ : 230 mm

maximale Trenntiefe: 66 mm

Gewicht: 5,4 kg

### Technische Beschreibung

Gewicht	5,4 kg
---------	--------

Leistungsaufnahme	2500 W
maximale Trenntiefe	66 mm
maximale Vibration nach EN	6 m/s <sup>2</sup>
Besonderheit	QuickIN
maximale Drehzahl	6.600 min <sup>-1</sup>
Herstellerbezeichnung	WSB 25-230X
maximaler Scheiben-Ø	230 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Winkelschleifer