

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 160608, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7120-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	250168 HB7120-1
GTIN	4045197819659
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CNMG 160608 HB7120-1 Sorte: HB7120-1

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 4 mmVorschub f : 0,2 - 0,5 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 260 m/min**Technische Beschreibung**

Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	HB7120-1
Spanbrecher	VM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 260 m/min
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Hauptanwendung	M

Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Eckenradius	0,8 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 160608
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen