


Garant
Dreh-Wendeschneidplatte KNUX 160405L, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7120-1

Bestelldaten

Bestellnummer	251032 HB7120-1
GTIN	4045197819857
Artikelklasse	21G

Beschreibung

KNUX 160405L HB7120-1 Sorte: HB7120-1

Spanbrecher: VM

Spanleitstufe: 2,2 mm

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 5 mm

Vorschub f : 0,2 - 0,5 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 260 m/min

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	M
Spanbrecher	VM
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Spanleitstufe	2,2 mm
Sorte	HB7120-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 260 m/min
Eckenradius	0,5 mm

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
ISO-Code Wendeschneidplatte	KNUX 160405L
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen