

Garant
Messerkopfaufnahme, HSK-A 63 A = 160, Dorn-Ø d1: 16 mm


Bestelldaten

Bestellnummer	306570 16
GTIN	4045197290243
Artikelklasse	31A

Beschreibung

Ausführung:

- **Spann-Ø 40 mit 4 Gewindebohrungen zur Aufnahme von Messerköpfen nach DIN 2079.**
- **Mit Balluffchip-Bohrung.**
- **Vergrößerte Bund-Anlagefläche.**
- **HSK-Funktionsflächen bearbeitet.**

Verwendung:

Zum Spannen von Walzenstirnfräsern und Messerköpfen.

Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Spezialschlüssel Nr. 309840.

Außen-Ø D: 38 mm

Fräsdornlänge L₄: 17 mm

Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861: 16

Technische Beschreibung

Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861	16
passender Spezialschlüssel Nr. 309840	16
Dorn-Ø d ₁	16 mm
Fräsdornlänge L ₄	17 mm

Außen-Ø D	38 mm
Aufnahme	HSK-A 63 A = 160
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69882-3
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 6 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Messerkopfaufnahme

Zubehör

Spezialschlüssel für Dorn-Ø 16 mm	309840 16
Fräser-Anzugsschraube für Dorn-Ø 16 mm	309860 16