

Garant
Dreh-Wendeschneidplatte VNMG 160404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7140-1

Bestelldaten

Bestellnummer	251732 HB7140-1
GTIN	4045197820761
Artikelklasse	21G

Beschreibung

VNMG 160404 HB7140-1 Sorte: HB7140-1

Spanbrecher: VS

Schnitttiefe a_p : 0,3 - 2 mm

Vorschub f : 0,05 - 0,4 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 260 m/min

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 260 m/min
Spanbrecher	VS
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Eckenradius	0,4 mm
Sorte	HB7140-1

Vorschub f	0,05 - 0,4 mm/U
Hauptanwendung	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VNMG 160404
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen