

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120408, für Schruppbearbeitung, Sorte: HB7140-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	251324 HB7140-1
GTIN	4045197820662
Artikelklasse	21G

Beschreibung

SNMG 120408 HB7140-1 Eckenradius: 0,8 mm
Sorte: HB7140-1
Spanbrecher: VG
Schnitttiefe a_p : 1,5 - 9 mm
Vorschub f : 0,25 - 0,8 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 50 - 210 m/min

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,25 - 0,8 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 210 m/min
Spanbrecher	VG
Sorte	HB7140-1
Eckenradius	0,8 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Schnitttiefe a_p	1,5 - 9 mm
Hauptanwendung	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen