

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 160608, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7140-1**

## Bestelldaten

Bestellnummer	250168 HB7140-1
GTIN	4045197820341
Artikelklasse	21G

## Beschreibung

CNMG 160608 HB7140-1 Sorte: HB7140-1

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 4 mmVorschub  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 60 - 230 m/min

## Technische Beschreibung

Hauptanwendung	M
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Vorschub $f$	0,1 - 0,4 mm/U
Sorte	HB7140-1
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 4 mm

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	60 - 230 m/min
Spanbrecher	VM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 160608
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen