


**Garant**
**Dreh-Wendeschneidplatte KNUX 160410R, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7140-1**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	251036 HB7140-1
GTIN	4045197820556
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

KNUX 160410R HB7140-1 Sorte: HB7140-1

Spanbrecher: VM

Spanleitstufe: 2,2 mm

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 5 mm

Vorschub  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 60 - 230 m/min

**Technische Beschreibung**

Eckenradius	1 mm
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 5 mm
Vorschub $f$	0,2 - 0,5 mm/U
Spanleitstufe	2,2 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	60 - 230 m/min
Sorte	HB7140-1
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VM
Hauptanwendung	M

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
ISO-Code Wendeschneidplatte	KNUX 160410R
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen