

**Garant**

**Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120408, für Schruppbearbeitung, Sorte: HB7140-1**



## Bestelldaten

Bestellnummer	250322 HB7140-1
GTIN	4045197820358
Artikelklasse	21G

## Beschreibung

CNMG 120408 HB7140-1 Sorte: HB7140-1

Spanbrecher: VG

Schnitttiefe  $a_p$ : 1,5 - 6 mm

Vorschub  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 50 - 210 m/min

## Technische Beschreibung

Hauptanwendung	M
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	50 - 210 m/min
Vorschub $f$	0,25 - 0,6 mm/U
Sorte	HB7140-1
Spanbrecher	VG
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe $a_p$	1,5 - 6 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen