



## Doppelschleifmaschine DS, 400 V, Typ: DS07/200



### Bestelldaten

Bestellnummer	077512 DS07/200
GTIN	2050001674180
Artikelklasse	03S

### Beschreibung

#### Ausführung:

Der **extrem laufruhige** Motor garantiert eine lange Lebensdauer auch im **Dauerbetrieb**.

#### Lieferung ohne Schleifscheiben.

Äußerst robuste Dreiphasen-Wechselstrom Doppelschleifmaschinen in Tischausführung. Stabile Werkstückauflagen, Wiederanlaufschutz und Augenschutzschilder gewährleisten eine hohe Sicherheit für den Anwender.

#### Hinweis:

Passende Schleifscheiben finden Sie ab Nr. 596100.

### Technische Beschreibung

Leistungsaufnahme	500 W
Gewicht	30 kg
maximale Drehzahl	2900 min <sup>-1</sup>
Herstellerbezeichnung	DS07/200
Schleifscheibenbreite T	25 mm
Schleifscheibenbohrungs-Ø H	51 mm
Schleifscheiben-Ø D	200 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben

Produktart

Doppelschleifmaschine

## Zubehör

Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ NK60	596400 NK60
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ EK60	596350 EK60
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ NK60	596220 NK60
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ SC80	596350 SC80
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ NK36	596350 NK36
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ SC80	596220 SC80
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ C800	596350 C800
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ EK60	596220 EK60
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ NK60	596350 NK60
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ EK80	596400 EK80
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ EK80	596350 EK80
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ SC80	596400 SC80
Werkzeugaufлагetisch rechts Typ AT1	077525 AT1
Werkzeugaufлагetisch links Typ AT1	077519 AT1
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ EK60	596400 EK60
Maschinenständer passend für Maschine DS07	077513 DS07
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ EK80	596220 EK80
Augenschutzschild für Nr. 077502 Typ DS1	077509 DS1