

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 110408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7140-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	250754 HB7140-1
GTIN	4045197820495
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

DN.G 110408 HB7140-1 Sorte: HB7140-1

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 5 mmVorschub  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 60 - 230 m/min**Technische Beschreibung**

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	60 - 230 m/min
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VM
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 5 mm
Hauptanwendung	M
Sorte	HB7140-1

Eckenradius	0,8 mm
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 110408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen