

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte CN.G 09T304, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7140-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	250150 HB7140-1
GTIN	4045197818683
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

CN.G 09T304 HB7140-1 Sorte: HB7140-1

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 4 mm

Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 60 - 230 m/min

**Technische Beschreibung**

Hauptanwendung	M
Sorte	HB7140-1
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	60 - 230 m/min
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 4 mm

Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Spanbrecher	VM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 09T304
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen