

Garant
Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7140-1

Bestelldaten

Bestellnummer	251964 HB7140-1
GTIN	4045197820839
Artikelklasse	21G

Beschreibung

WNMG 080408 HB7140-1 Sorte: HB7140-1

Spanbrecher: VS

Schnitttiefe a_p : 0,3 - 2 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,4 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 260 m/min

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,8 mm
Sorte	HB7140-1
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 260 m/min
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Spanbrecher	VS

Hauptanwendung	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080408
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen