

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080412, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7140-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	252072 HB7140-1
GTIN	4045197820884
Artikelklasse	21G

Beschreibung

WNMG 080412 HB7140-1 Sorte: HB7140-1

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 4 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,5 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 230 m/min

Technische Beschreibung

Sorte	HB7140-1
Hauptanwendung	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 230 m/min
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Eckenradius	1,2 mm

Spanbrecher	VM
Vorschub f	0,1 - 0,5 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080412
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen