

Garant

Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7120-1



Bestelldaten

Bestellnummer	251542 HB7120-1
GTIN	4045197820051
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Sorte	HB7120-1
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 260 m/min
Hauptanwendung	M
Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Spanbrecher	VM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 160404

Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen