


**Aufsatzbacken-Set 3-teilig, für Futter-Typ: 315/21****Bestelldaten**

Bestellnummer	313710 315/21
GTIN	4045197152275
Artikelklasse	32R

**Beschreibung****Ausführung:**

**Feingefräste** Nute und Verzahnung.

**Werkstoff:**

Qualitätsprodukt aus 16MnCr5.

**Passend für:**

**Kraftspannfutter** der Firma Schunk, Röhm und andere Kraftspannfutter-Fabrikate.

**Sonderzubehör:**

Nutensteine Nr. 313505 – 313605.

**Hinweis:**

- **Zur Anpassung an das Drehfutter, bitte Verzahnung, Nutbreite (D) und Lochabstände (a, b) vergleichen.**
- **Aufsatzbacken aus Alu, auf Anfrage.**

passend zu Farbcode: Schunk Kraftspannfutter und Backen

Länge L: 130 mm

Breite B: 50 mm

Höhe H: 58 mm

Bohrungsabstand a: 39 mm

Bohrungsabstand b: 30 mm

Nutenbreite D: 21 mm

**Technische Beschreibung**

Höhe H	58 mm
--------	-------

Länge L	130 mm
Nutenbreite D	21 mm
Bohrungsabstand b	30 mm
Bohrungsabstand a	39 mm
Breite B	50 mm
für Gewinde DIN 912	M16
für Futter-Typ	315 mm
passend zu Farbcode	Schunk Kraftspannfutter und Backen
Produktart	Kraftspann-Drehfutter-Backen