




Aufsatzbacken-Set 3-teilig, für Futter-Typ: 170



Bestelldaten

Bestellnummer	313710 170
GTIN	4045197152282
Artikelklasse	32R

Beschreibung

Ausführung:

Feingefräste Nute und Verzahnung.

Werkstoff:

Qualitätsprodukt aus 16MnCr5.

Passend für:

Kraftspannfutter der Firma Schunk, Röhm und andere Kraftspannfutter-Fabrikate.

Sonderzubehör:

Nutensteine Nr. 313505 – 313605.

Hinweis:

- **Zur Anpassung an das Drehfutter, bitte Verzahnung, Nutbreite (D) und Lochabstände (a, b) vergleichen.**
- **Aufsatzbacken aus Alu, auf Anfrage.**

passend zu Farbcode: Schunk Kraftspannfutter und Backen

Länge L: 72 mm

Breite B: 32 mm

Höhe H: 40 mm

Bohrungsabstand a: 15 mm

Bohrungsabstand b: 20 mm

Nutenbreite D: 12 mm

Technische Beschreibung

Nutenbreite D	12 mm
---------------	-------

für Futter-Typ	170 mm
Länge L	72 mm
Bohrungsabstand b	20 mm
für Gewinde DIN 912	M10
Breite B	32 mm
Bohrungsabstand a	15 mm
Höhe H	40 mm
passend zu Farbcode	Schunk Kraftspannfutter und Backen
Produktart	Kraftspann-Drehfutter-Backen