


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7120-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	251224 HB7120-1
GTIN	4045197819956
Artikelklasse	21G

Beschreibung

SNMG 120408 HB7120-1 Eckenradius: 0,8 mm
Sorte: HB7120-1
Spanbrecher: VM
Schnitttiefe a_p : 0,5 - 4 mm
Vorschub f : 0,1 - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 260 m/min

Technische Beschreibung

Sorte	HB7120-1
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Eckenradius	0,8 mm
Spanbrecher	VM
Schnittbedingung	kontinuierlich

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 260 m/min
Hauptanwendung	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen