

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7140-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	251542 HB7140-1
GTIN	4045197820747
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

TN.G 160404 HB7140-1 Sorte: HB7140-1

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 5 mmVorschub  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 60 - 230 m/min**Technische Beschreibung**

Eckenradius	0,4 mm
Vorschub $f$	0,2 - 0,5 mm/U
Sorte	HB7140-1
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 5 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	60 - 230 m/min
Spanbrecher	VM

Hauptanwendung	M
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 160404
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen