

Garant
Messerkopfaufnahme mit Kühlkanalbohrung, HSK-A 100 A = 100, Dorn-Ø d1: 32mm

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 306684 32 |
| GTIN | 4045197468567 |
| Artikelklasse | 31A |

Beschreibung
Ausführung:

- Spann-Ø 40 mit 4 Gewindebohrungen zur Aufnahme von Messerköpfen nach DIN 2079.
- Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.
- Vergrößerte Bund-Anlagefläche.
- HSK-Funktionsflächen bearbeitet.

Mit **Kühlkanalbohrung**.

Verwendung:

Zum Spannen von Walzenstirnfräsern und Messerköpfen.

Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Spezialschlüssel Nr. 309840.

Technische Beschreibung

| | |
|---|--------|
| Dorn-Ø d ₁ | 32 mm |
| Auskräglänge A-Maß | 100 mm |
| Fräsdornlänge L ₄ | 24 mm |
| passender Spezialschlüssel Nr. 309840 | 32 |
| Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 | 32 |

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Außen-Ø D | 78 mm |
| Spann-Ø D ₁ | 32 mm |
| Aufnahme | HSK-A 100 A = 100 |
| Aufnahme-Norm | ISO 12164-1 |
| Aufnahme-Norm | DIN 69882-3 |
| Aufnahme-Norm | DIN 69893 |
| Form | A |
| Kühlkanalbohrung | nicht verschließbar |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min ⁻¹ |
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 6 µm |
| Zerspanungsstrategie | HPC |
| Produktart | Messerkopfaufnahme |

Zubehör

| | |
|--|-----------|
| HSK-Kühlmittelrohr für HSK 32 | 309880 32 |
| Spezialschlüssel für Dorn-Ø 32 mm | 309840 32 |
| Fräser-Anzugsschraube für Dorn-Ø 32 mm | 309860 32 |
| Steckschlüssel für HSK-Kühlmittelrohr für HSK 32 | 309890 32 |