

**Garant**
**Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7140-1**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	251224 HB7140-1
GTIN	4045197820648
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

SNMG 120408 HB7140-1 Eckenradius: 0,8 mm  
 Sorte: HB7140-1  
 Spanbrecher: VM  
 Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
 Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/U  
 Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 60 - 230 m/min

**Technische Beschreibung**

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	60 - 230 m/min
Eckenradius	0,8 mm
Vorschub $f$	0,1 - 0,4 mm/U
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 4 mm
Spanbrecher	VM

Hauptanwendung	M
Sorte	HB7140-1
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen