

Garant
Messerkopfaufnahme, HSK-A 100 A = 160, Dorn-Ø d1: 22mm

Bestelldaten

Bestellnummer	306690 22
GTIN	4045197290472
Artikelklasse	31A

Beschreibung
Ausführung:

- Spann-Ø 40 mit 4 Gewindebohrungen zur Aufnahme von Messerköpfen nach DIN 2079.
- Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.
- Vergrößerte Bund-Anlagefläche.
- HSK-Funktionsflächen bearbeitet.

Verwendung:

Zum Spannen von Walzenstirnfräsern und Messerköpfen.

Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Spezialschlüssel Nr. 309840.

Technische Beschreibung

Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861	22
Auskraglänge A-Maß	160 mm
passender Spezialschlüssel Nr. 309840	22
Dorn-Ø d ₁	22 mm
Fräsdornlänge L ₄	19 mm
Außen-Ø D	48 mm

Spann-Ø D ₁	22 mm
Aufnahme	HSK-A 100 A = 160
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69882-3
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 6 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Messerkopfaufnahme

Zubehör

Spezialschlüssel für Dorn-Ø 22 mm	309840 22
Fräser-Anzugsschraube für Dorn-Ø 22 mm	309860 22