

Garant
Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7140-1

Bestelldaten

Bestellnummer	250156 HB7140-1
GTIN	4045197820303
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CN.G 120404 HB7140-1 Sorte: HB7140-1

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 4 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,4 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 230 m/min

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Hauptanwendung	M
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 230 m/min
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm

Sorte	HB7140-1
Spanbrecher	VM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120404
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen