



## Hochleistungs-Kühlschmier-Konzentrat HPC VEG, Inhalt: 5l



### Bestelldaten

Bestellnummer	084265 5
GTIN	2050001741912
Artikelklasse	08J

### Beschreibung

#### Ausführung:

HPC-Kühlschmierkonzentrat auf Esterbasis, für IKZ und hochdruckgeeignet, aminfrei. Sorgt für saubere Werkzeugmaschinen und Sichtscheiben.

#### **Chlor-, Formaldehyd- und borsäurefreies** Kühlschmiermittel für **hohe Ansprüche.**

Hochdruckzusätze verhindern das Abreißen des Schmierfilms; er bleibt auch bei höchster Belastung in Molekularstärke am Schnittwerkzeug erhalten.

#### **Vorteil:**

Konzentrate sind **rostschützend**, lackschonend und **physiologisch unbedenklich**, sehr **stabil gegen Bakterienbefall**, gut hautverträglich.

Verbessert **Werkzeugstandzeit, Schneidleistung** und **Oberflächengüte. Chlorfrei** – es entstehen keine schädlichen Dämpfe, **umweltfreundlich.**

#### **Verwendung:**

Universell für **alle Zerspanungsarbeiten** (Drehen, Fräsen, Bohren, Gewindeschneiden, Reiben, Räumen, **Sägen**, Schleifen) geeignet. Unbedingt erforderlich bei der Bearbeitung schwer zerspanbarer Werkstoffe. Normales **Mischungsverhältnis 1 : 20**, für hochfeste Werkstoffe und Edelstahl, Mischungsverhältnis 1 : 10 bis 1 : 15.

#### **Hinweis:**

Jokisch Gleitbahnöle bzw. Bettbahnöle sind auf Anfrage lieferbar. Diese sind optimal auf alle anderen Jokisch-Produkte abgestimmt (keine klebrigen Rückstände) und können auch als Hydraulik- und Getriebeöl verwendet werden.

Ausführung: Kanister  
Inhalt: 5 l

---

## Technische Beschreibung

Farbe	gelb-braun
Ausführung	Kanister
Kinematische Viskosität	77 mm <sup>2</sup> /s
Lagertemperatur	5 - 40 °C
Inhalt	5 l
Produktart	Kühlschmiermittel