



## ER-Spannmutter für Dichtscheiben, für ER: 40



### Bestelldaten

Bestellnummer	309615 40
GTIN	7640128492207
Artikelklasse	39Z

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gewinde und Konus in einer Aufspannung geschliffen für höchste Rundlaufgenauigkeit. Mutter beschichtet für: geringeren Reibwert und **erhöhte Spannkraft** sowie hohe Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit. **Mit Nuten.**

#### Passend für:

Alle Standard-ER-Spannzangenfutter.

#### Sonderzubehör:

ER-Spannschlüssel, Nr. 309680 – 309740.

Einmaulschlüssel (für Gr. 16), Nr. 613300 Gr. 25.

Dichtscheiben Nr. 309625; 309630; 309635; 309645.

#### Hinweis:

Futter und Spannmutter sind separat gewuchtet!

### Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	30,5 mm
maximales Anzugsmoment	240 Nm
für ER	40 mm

Gewinde	M50×1,5
Außen-Ø D	63 mm
Norm	DIN 6499 D
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Produktart	Spannmutter