



Doppelschleifmaschine DS, 400 V, Typ: DS04/175



Bestelldaten

Bestellnummer	077512 DS04/175
GTIN	2050001674173
Artikelklasse	03S

Beschreibung

Ausführung:

Der **extrem laufruhige** Motor garantiert eine lange Lebensdauer auch im **Dauerbetrieb**.

Lieferung ohne Schleifscheiben.

Äußerst robuste Dreiphasen-Wechselstrom Doppelschleifmaschinen in Tischausführung. Stabile Werkstückauflagen, Wiederanlaufschutz und Augenschutzschilder gewährleisten eine hohe Sicherheit für den Anwender.

Hinweis:

Passende Schleifscheiben finden Sie ab Nr. 596100.

Technische Beschreibung

Leistungsaufnahme	250 W
Gewicht	15 kg
Herstellerbezeichnung	DS04/175
maximale Drehzahl	2900 min ⁻¹
Schleifscheibenbreite T	25 mm
Schleifscheibenbohrungs-Ø H	51 mm
Schleifscheiben-Ø D	175 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben

Produktart

Doppelschleifmaschine

Zubehör

Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ SC80	596350 SC80
Maschinenständer passend für Maschine DS04	077513 DS04
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ EK60	596220 EK60
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ C800	596350 C800
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ EK60	596350 EK60
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ NK36	596350 NK36
Werkzeugaufagetisch rechts Typ AT1	077525 AT1
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ NK60	596350 NK60
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ NK60	596220 NK60
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ SC80	596220 SC80
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ EK80	596220 EK80
Werkzeugaufagetisch links Typ AT1	077519 AT1
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ EK80	596350 EK80