

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 060202, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7120-1**

Bestelldaten

Bestellnummer	260050 HB7120-1
GTIN	4045197816795
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CCMT 060202 HB7120-1 Sorte: HB7120-1

Spanbrecher: VS

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 2,5 mmVorschub f : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 90 - 290 m/min

Technische Beschreibung

Spanbrecher	VS
Eckenradius	0,2 mm
Schnitttiefe a_p	0,2 - 2,5 mm
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Hauptanwendung	M
Schnittbedingung	kontinuierlich

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 290 m/min
Sorte	HB7120-1
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 060202
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen