



Hochleistungs-Kühlschmier-Konzentrat HPC VEG, Inhalt: 200l



Bestelldaten

Bestellnummer	084265 200
GTIN	
Artikelklasse	08J

Beschreibung

Ausführung:

HPC-Kühlschmierkonzentrat auf Esterbasis, für IKZ und hochdruckgeeignet, aminfrei. Sorgt für saubere Werkzeugmaschinen und Sichtscheiben.

Chlor-, Formaldehyd- und borsäurefreies Kühlschmiermittel für **hohe Ansprüche**.

Hochdruckzusätze verhindern das Abreißen des Schmierfilms; er bleibt auch bei höchster Belastung in Molekularstärke am Schnittwerkzeug erhalten.

Vorteil:

Konzentrate sind **rostschützend**, lackschonend und **physiologisch unbedenklich**, sehr **stabil gegen Bakterienbefall**, gut hautverträglich.

Verbessert **Werkzeugstandzeit, Schneidleistung** und **Oberflächengüte**. **Chlorfrei** – es entstehen keine schädlichen Dämpfe, **umweltfreundlich**.

Verwendung:

Universell für **alle Zerspanungsarbeiten** (Drehen, Fräsen, Bohren, Gewindeschneiden, Reiben, Räumen, **Sägen**, Schleifen) geeignet. Unbedingt erforderlich bei der Bearbeitung schwer zerspanbarer Werkstoffe. Normales **Mischungsverhältnis 1 : 20**, für hochfeste Werkstoffe und Edelstahl, Mischungsverhältnis 1 : 10 bis 1 : 15.

Hinweis:

Jokisch Gleitbahnöle bzw. Bettbahnöle sind auf Anfrage lieferbar. Diese sind optimal auf alle anderen Jokisch-Produkte abgestimmt (keine klebrigen Rückstände) und können auch als Hydraulik- und Getriebeöl verwendet werden.

Ausführung: Fass

Inhalt: 200 l

Technische Beschreibung

Farbe	gelb-braun
Ausführung	Fass
Kinematische Viskosität	77 mm ² /s
Lagertemperatur	5 - 40 °C
Inhalt	200 l
Produktart	Kühlschmiermittel

Zubehör

Fasspumpe	084355
-----------	--------