

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 09T308, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7120-1**

Bestelldaten

Bestellnummer	260060 HB7120-1
GTIN	4045197817136
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CCMT 09T308 HB7120-1 Sorte: HB7120-1

Spanbrecher: VS

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 2,5 mmVorschub f : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 90 - 290 m/min

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	M
Schnittbedingung	kontinuierlich
Eckenradius	0,8 mm
Sorte	HB7120-1
Spanbrecher	VS
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U

Schnitttiefe a_p	0,2 - 2,5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 290 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T308
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen