



Hydrodehn-Spannfutter kurz, schlank, HSK-A 63, Spann-Ø D1: 10mm



Bestelldaten

Bestellnummer	307508 10
GTIN	2050001653291
Artikelklasse	33W

Beschreibung

Ausführung:

- Axiale Längenverstellung, Verstellweg 10 mm.
- Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.

Verwendung:

- Hohe Zerspanungsleistung (jedoch keine extreme Schwerzerspanung).
- Zum Bohren, Reiben und Fräsen.

Sonderzubehör:

Reduzierhülsen Nr. 302135 – 302187, Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, zylindrische Wischer Nr. 343720.

WTE-Anschlagschrauben für Direktspannung bzw. bei Einsatz von Reduzierhülsen auf Anfrage.

Hinweis:

A-Maß = 200 mm auf Anfrage lieferbar!

Technische Beschreibung

L ₃	32 mm
L ₂	35 mm
Ø D ₂	30 mm
Auskraglänge A-Maß	80 mm
Spann-Ø D ₁	10 mm
Gewinde M	M8×1

Außen-Ø D	50 mm
Verstellweg V	10 mm
Aufnahme	HSK-A 63
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Aufnahme-Norm	DIN 69882-7
Form	A
Innenkühlung	ja, mit max. 80 bar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Balluffchip-Bohrung	ja
Produktart	Hydrodehn-Spannfutter

Zubehör

Zylindrischer WischerKunststoff Zapfen-Ø 10 mm	343720 10
--	-----------