

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 070204, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7120-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260353 HB7120-1
GTIN	4045197817266
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DC.T 070204 HB7120-1 Sorte: HB7120-1

Spanbrecher: VS

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mmVorschub f : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 90 - 290 m/min**Technische Beschreibung**

Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	VS
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Sorte	HB7120-1

Hauptanwendung	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 290 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 070204
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen