



## Hochleistungs-Schneidpaste, chlorfrei, Inhalt: 750g



### Bestelldaten

Bestellnummer	084160 750
GTIN	2050000966026
Artikelklasse	08J

### Beschreibung

#### Ausführung:

Schneidpasten für gezielten Einsatz. Einfache Anwendung (Eintauchen bzw. Auftragen). Haftet an der Schneide und wird erst beim Einsatz flüssig, gute Schmiereigenschaften, höchstes Druckaufnahmevermögen.

Weiche Schneidpaste.

#### Vorteil:

Verbessert **Werkzeugstandzeit, Schneidleistung** und **Oberflächengüte**. **Chlorfrei** – es entstehen keine schädlichen Dämpfe, **umweltfreundlich**.

#### Verwendung:

Universell zum **Gewindeschneiden, Reiben, Fräsen, Räumen und Sägen**. Unbedingt erforderlich bei der Bearbeitung **schwer zerspanbarer** Werkstoffe, wie rost- und hitzebeständige Stähle, Nickellegierungen, Titan und ähnlichen.

### Technische Beschreibung

Farbe	braun
Selbstentzündungstemperatur	320 °C
Flammpunkt	250 °C
Ausführung	Dose
Form	Paste

Lagertemperatur	5 - 40 °C
Inhalt	0,75 l
Produktart	Schneidöl / Schleiföl